

AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	60 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	120 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	103 mm
Общий вес	0,4 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	24 mm
Радиус поворота	80 mm
Поворотное соединение	160 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (минимум)	24 mm
Распорный фитинг (максимум)	27 mm
Подсказка	Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.

AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314

Номер заказа 00031541
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

