

## AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila stainless                  |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела     |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 40 kg                            |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Да                               |
| Статичен Товароносимост            | 80 kg                            |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 69 mm                            |
| Обща ширина                        | 43 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.17 kg                          |

## ВИЛКА

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Материал на корпуса         | Неръждаемост стомана, средна |
| Форма Вилица                | Обхват                       |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка       |
| Цвят                        | Неръждаемост стомана         |
| Изместване                  | 24 mm                        |
| Радиус на завъртане         | 70 mm                        |
| Интерференция при завъртане | 140 mm                       |
| Material brake pedal        | полиамид                     |
| Диаметър на купол           | 41 mm                        |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук             |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 50 mm                             |
| Ширина на Резба       | 19 mm                             |
| Ширина на тялото      | 19 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт                                                            |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm                                                                    |
| Намек                     | Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. |

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P30-11

EAN 4031582350937

Номер на поръчката 00036674  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

