

# NOVATECH

FTP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452

Номер заказа 00800993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	840 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	700 kg
Грузоподъемность статическая	1400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	2,446 kg

# NOVATECH

FTP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452

Номер заказа 00800993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

