

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila twin                      |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                           |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 160 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 102 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.7 kg                          |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak  |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| ofset             | 31.4 mm               |
| okretni radijus   | 99 mm                 |
| Otpor okretanju   | 198 mm                |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen                  |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje                    | klizni lezaj                  |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                  |
| Prečnik                    | 75 mm                         |
| Širina omotac              | 25 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                   |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61.5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 46.5 mm           |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51.5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8.5 mm            |

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

