TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila twin
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,83 kg
Teljes szélesség	71 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	31,3 mm
Körbeforgás	198 mm
Kupola átmérője	65 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe	Kék passzivált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Rendelési szám 00006429

Termékrajzok



