

DURATECH

UOD125X40-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulements rouleaux, inoxydable
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,57 kg

DURATECH

UOD125X40-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

