

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807

Número de encomenda 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio giratório com travão total
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	155 mm
Largura geral	75 mm
Peso geral	1,156 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Cinzentos prateado (RAL7001)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (A)	63 Shore A

SUORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	40 mm
Raio giratório	123 mm
Interferência giratória	246 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807

Número de encomenda 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

