



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea                                             |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni                  |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 110 kg                                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                                                |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                |
| Statiskā kravnesība                  | 220 kg                                            |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                            |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                             |
| Kopējais augstums                    | 148 mm                                            |
| Kopējais platums                     | 82 mm                                             |
| Kopējais svars                       | 1,13 kg                                           |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd               |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Precīzijas lodīšu gultnis  |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)     |
| Ofsets              | 40 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm                     |
| Grozāms savienojums | 258 mm                     |
| Kupola diametrs     | 52 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs                 |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs           |
| Gūtnis                 | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Protektors krāsa       | Pelēks šiferis (RAL7015)                       |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015)                       |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 125 mm                                         |
| Protektora platums     | 20 mm                                          |
| Korpusa platums        | 20 mm                                          |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                    |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                                    |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne                                                                              |
| Plāksnes garums                        | 95 mm                                                                                           |
| Plāksnes platums                       | 70 mm                                                                                           |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 44,5 mm                                                                                         |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 52 mm                                                                                           |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 72 mm                                                                                           |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 76 mm                                                                                           |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm                                                                                          |
| Ieteikums                              | Slimnicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. |

# LINEA

594CXSC125P50 RAL9002

Pasūtījuma numurs 00773057



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva