

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea clinic                                   |
| Type                            | Roulette pivotante avec central, Blocage total |
| Standard                        | similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 150 kg                                         |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                                         |
| Conducteur électrique           | Non                                            |
| Inoxydable                      | Oui                                            |
| Statique Capacité de charge     | 300 kg                                         |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                         |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                          |
| Hauteur                         | 155 mm                                         |
| Largeur totale                  | 71 mm                                          |
| Poids global                    | 1.16 kg                                        |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd                 |

## CHAPE

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                                         |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape                            |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision                   |
| Déport                  | 47.5 mm                                           |
| Rayon d'encombrement    | 122.5 mm                                          |
| Diamètre d'encombrement | 254 mm                                            |
| Astuce                  | Chape avec Pousse câble intégrée en Polyéthylène. |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                                   |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté                       |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                          |
| Diamètre              | 150 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 15 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A                                  |

## RACCORD

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte                                           |
| Diamètre Œil    | 32 mm                                                                                                  |
| Longueur Œil    | 50 mm                                                                                                  |
| Astuce          | Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital. |

Deutscher  
Designer  
ClubPrix  
Interzumproduct  
design  
awardPrix IF  
Design

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit

---



Deutscher  
Designer  
Club



Prix  
Interzum



product  
design  
award

Prix IF  
Design