

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Rendelési szám 00839858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	100 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	102 mm
Test szélessége	100 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204ZV

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	720 kg
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,573 kg

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Rendelési szám 00839858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

