

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Demping, hittebestendig
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaflengte	45 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ○ ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	250 °C
Totaal gewicht	0,57 kg

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

