

DURATECH

UOP200X50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	900 kg
Tracidad de carga estàtica	1800 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	1,006 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	60 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP200X50-Ø20 HL60

EAN 4031582442847



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

