



## ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tread profile         | plat   |
| Diamètre              | 125 mm |
| Largeur du bandage    | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm  |
| Longueur de moyeu     | 60 mm  |


## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 400 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 320 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 800 kg   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 0.8 kg   |


## Dessins du produit



**NOVATECH**

ITP125x50-Ø20-SH80A flat

EAN 4031582428612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.