

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	500 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	86 mm
Totaal gewicht	2 kg

BEHUIZING

Kleur	Wit
Offset	46 mm
Zwenk radius	77,5 mm
Draaicirkel	155 mm
Diameter koepel	86 mm

WIEL

Lagering	Rollager , gedempt
Wielkleur	Zwart
Diameter	63 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

FITTING

Boutgat diameter	12 mm
------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Bestelnummer 00062079
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

