

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Slijtage              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ○ ○ ○ ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Productnaam                  | Footmaster |
| Type                         | Wielen     |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 500 kg     |
| Elektrisch geleidend         | Nee        |
| Roestvrij                    | Nee        |
| Statisch draagvermogen       | 500 kg     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 90 °C      |
| Totale hoogte                | 102 mm     |
| Totale breedte               | 86 mm      |
| Totaal gewicht               | 2 kg       |

## BEHUIZING

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kleur           | Wit     |
| Offset          | 46 mm   |
| Zwenk radius    | 77,5 mm |
| Draaicirkel     | 155 mm  |
| Diameter koepel | 86 mm   |

## WIEL

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Lagering         | Rollager , gedempt |
| Wielkleur        | Zwart              |
| Diameter         | 63 mm              |
| Breedte Loopvlak | 30 mm              |
| Breedte wielkern | 30 mm              |

## FITTING

|                  |       |
|------------------|-------|
| Boutgat diameter | 12 mm |
|------------------|-------|

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Bestelnummer 00062079

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

