

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Puretech air

Typ Koło

Nośność przy 3 km/h 200 kg

Nośność statyczne 400 kg

Waga całkowita 2,665 kg

KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe
	miękki
Materiał bieżni	Opona pneumatyczna, profil blokowy
łożysko	łożysko kulkowe precyzyjne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	400 mm
Szerokość Bieżnia	100 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	74 mm
Twardość Bieżnia (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

