

# AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○○

Шум от движение ●●●○○○

Привличане ●●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 55 kg                               |
| Електропроводим                    | Да                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                  |
| Статичен Товароносимост            | 110 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 103 mm                              |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 24 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 80 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 160 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                    |
| Материал на реазбата  | Плътна гума черен, електропроводим |
| Лагер                 | Конусен сачмен лагер               |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба    |
| Диаметър              | 75 mm                              |
| Ширина на Резба       | 25 mm                              |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А                          |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип на фитинга                  | Синтетичен разширител, квадратен   |
| Удължаващи фитинги (минимум)    | 36 mm  |
| Удължаващи фитинги (максимален) | 40 mm  |
| Намек                           | Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате. |

# AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

