

ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	600 kg
Nosivost na 6 km/h	480 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	1200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	3.58 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva/ne-označavanje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	300 mm
Širina omotac	55 mm
dimenzija rupa osovina	25 mm
dužina glavine	60 mm
Širina tela	55 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	68 Šešelj A

ELASTECH


IFP 300x55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.


Crteži proizvoda



ELASTECH

IFP 300x55-Ø25 H1.60

EAN 4031582366803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.