INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# INTEGRAL TWIN

## 2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●●○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Integral twin |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Standard | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
| Portata a 3 km/h | 150 kg |
| Portata a 4 km/h | 150 kg |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 450 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 175 mm |
| Larghezza complessiva | 75 mm |
| Peso complessivo | 1,45 kg |
| Certificazione | Testato e monitorato da TÜV Süd |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Grigio bianco (RAL9002) |
| Disassamento | 45 mm |
| Raggio di piroettamento | 124 mm |
| Ingombro di piroettamento | 248 mm |
| Diametro cuffia superiore | 70 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Colore Ruota | Grigio bianco (RAL9002) |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 150 mm |
| Larghezza battistrada | 15 mm |
| Larghezza corpo | 15 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone | 32 mm |
| Lunghezza bullone | 51 mm |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
| Numero fori di fissaggio | 4 |
| Suggerimento | Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. |

Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495

Numero d'ordine 00060956

**Disegni del prodotto**




Premio tedesco per il Design

Premio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH