

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio          |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Bussola a secco    |
| Colore Ruota                | Metallizzato       |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 100 mm             |
| Larghezza battistrada       | 35 mm              |
| Asse diametro del foro      | 8,4 mm             |
| Lunghezza mozzo             | 45 mm              |
| Larghezza corpo             | 35 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 95 Shore D         |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Duratech heat                       |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 125 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | Sì                                  |
| Portata statica                     | 250 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 280 °C                              |
| Peso complessivo                    | 0,34 kg                             |

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Numero d'ordine 00034267  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

