INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●○○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Peso complessivo	0,34 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	8,4 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	95 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Numero d'ordine 00034267

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH