

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ●
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	540 kg
Товароносимост при 6 км/ч	450 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	900 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	1.12 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Листова стомана, тежка
Материал на резбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черен реактив (подобен RAL9005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ELASTECH


SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Номер на поръчката 00834683
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346654

Номер на поръчка: 00834683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.