**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●○○○ |
| Шум от движение | ●●●●● |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Elastech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 540 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 450 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 900 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Общо тегло | 1.12 kg |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | мек |
| Материал на тялото | Листова стомана, тежка |
| Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 160 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Номер на поръчката 00834683

**Чертежи на продукта**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Номер за поръчка 00834683

