



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	140 kg
静态载重	280 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.3 kg

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承 (RS/2RS)
直径	80 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	14 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A

技术图纸

