

MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	90 mm
Diameter Asgat	10 mm
Naaflengte	129 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	145 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	190 kg
Totaal gewicht	3,62 kg

MAXTECH

DNP400x90-Ø10 NL129 yellow with axle

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen

