

# INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W

EAN 4031582300147

Numéro de commande 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Statique Capacité de charge	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	229 mm
Largeur totale	70 mm
Poids global	1,554 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Couleur Bandage	Gris ardoise (RAL7015)
Couleur Roue	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (D)	59 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Fermé
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Gris blanc (RAL9002)
Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
Diamètre du dôme	70 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	45 mm
Position du filetage de l'Œil	19 mm
Quantité de trous de montage Œil	2
Astuce	Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital.

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lavable selon AK-BWA



Prix IF Design



Prix Red Dot Design

# INTEGRAL

2040UAX200R05-28 9002 W



EAN 4031582300147

Numéro de commande 00030456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES



Prix IF  
Design



Prix Red Dot  
Design