

## GALEA

5070PJH125R05-22x40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Galea                       |
| Ház típusa                        | Forgóvilla görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,64 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 66 mm                       |

## VÁZ

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| A ház anyaga    | Poliamid       |
| Villa alakja    | Zárt           |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz     | 40 mm          |
| Körbeforgás     | 205 mm         |
| Kupola átmérője | 59 mm          |

## KERÉK

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén           |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi   |
| Csapág                       | Siklócsapág            |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel |
| Átmérő                       | 125 mm                 |
| Futófelület szélessége       | 30 mm                  |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A             |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 22 mm             |
| Csavar hossza     | 40 mm             |

Termékrajzok

