PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 HL40

EAN 4031582329360



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	420 kg
Belastning ved 6 km/t	350 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	700 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,94 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	15 mm
Navlængde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6002
Velegnet til	linde_jungh_mic


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 HL40

EAN 4031582329360

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 100x40-Ø15 HL40

EAN 4031582399360



© Copyright 2026 TENTE International GmbH