

AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

Numero d'ordine 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila light
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata statica	120 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	100 mm
Larghezza complessiva	44 mm
Peso complessivo	0,246 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (A)	91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, leggera
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	25 mm
Raggio di piroettamento	78 mm
Ingombro di piroettamento	156 mm
Diametro cuffia superiore	41 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

Numero d'ordine 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

