

# MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Broj porudžbine 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Mono

Tip Okretanje Tocak

Standard EN12528 - tockovi za namestaj

Nosivost na 3 km/h 70 kg

Statički Nosivost 140 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -10 °C

Opseg temperature (maksimalni) 40 °C

Sveukupna visina 104 mm

Ukupna težina 0,146 kg

## TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Termoplastična guma

Nošenje klizni lezaj

štitnici omotaca Sa threadguard

Prečnik 80 mm

Širina omotac 24 mm

Teškoća gazećeg omotac (A) 87 Šora A

## KUCISTE

Materijal poliamid

oblik viljuska Zatvoreno

okretni lezaj stablo , okretanje

Boja Beli aluminijum (RAL9006)

ofset 34 mm

okretni radijus 74 mm

Otpor okretanju 148 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja zatvorena rupa za postavljanje B10

dimenzija rupa sraf 10 mm

# MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402  
Broj porudžbine 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

