

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Mono
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	30 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	60 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,78 kg

VÁZ

A ház anyaga	Polipropilén
Villa alakja	Zárt
Forgócsapág	Csap, forgatható
Szín	Króm
Ellensúlyoz	25 mm
Körbeforgás	143,6 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	18 mm
A futófelület keménysége (A)	85 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

