

GALEA

5070PJH100R05-22X40

EAN 4031582308600



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	139 mm
Celková hmotnost	0,529 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	40 mm
Radius otočení	90 mm
Otočné rušení	180 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr Matice	22 mm
Délka Matice	40 mm

GALEA

5070PJH100R05-22X40

EAN 4031582308600



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

