

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Novatech

Type de boîtier Roue

Plage de température (minimale) -20 °C

Plage de température (maximale) 60 °C

Poids global 9,043 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roue à flasque
Diamètre	250 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Diamètre du trou de l'Axe	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du Trou circulaire	112 mm
Raccord Diamètre du trou	15 mm
Convient pour	komatsu

RACCORD

Quantité de trous de montage 5
Œil

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

