

LUMINA

A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	61 mm
Àmplia general	54 mm
Pes total	0,1 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Polipropilè
Forquilla Forma	Suport Roda bessona, tancada, amb cúpula
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Desplaçament	20 mm
Scio de giro	52 mm
Sterferencia de giro	104 mm
Dome Dictel	38 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Trànsit gris A (RAL7042)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm
Espiga llarga	20 mm

LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Número de comanda 00071146

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

