

DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Delta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	210 mm
Stavební výška	115 mm
Celková hmotnost	2,08 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	115 mm

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	115 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

DELTA

3648ITP160P63

EAN 4031582337396

Objednací číslo 00833578
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

