

STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Stylea

Tipo Rodízio giratório

Padrão EN12528 - Rodas de mobiliário

Capacidade de carga a 3 km/h 50 kg

Capacidade de carga estática 100 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 40 °C

Altura total 88 mm

Largura geral 54 mm

Peso geral 0,149 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	8 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	62 mm
Interferência giratória	124 mm
Diâmetro da rosca	10 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga	10 mm
Comprimento da Espiga	15 mm