

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

EAN 4031582370782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Linea low height
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	90 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	180 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	78 mm
Lățime totală	58 mm
Greutate totală	0,23 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Alb gri (RAL9002)
Offset	23 mm
Raza de pivotare	78 mm
Interferență pivotantă	156 mm
Diametru cupolă	30 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Benză de rulare	15 mm
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	15 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	10 mm

Designer
DeutscherPremiul
Interzumproduct
design
awardPremiul
pentru
Design iF

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

EAN 4031582370782

Numărul de comandă 00771415

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



product
design
award

Premiul
pentru
Design iF