

INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Integral twin
하우징 유형	중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	125 kg
4km/h에서의 적재 용량	125 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	150 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	1.2 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	37.5 mm
회전 반경	100 mm
회전 간섭	200 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	12 mm
트레드의 경도(D)	40 Shore D

피팅

피팅 유형	프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	51 mm
힌트	세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉되어야 합니다.



독일 디자인 어워드



레드닷 디자인 어워드

INTEGRAL TWIN

2944USX125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342017



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

