LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea clinic
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	118 mm
Largeur totale	83 mm
Poids	0.82 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

DEUTSCHER DESIGNER CLUB

product design award

interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

