PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2160 kg
Belastning ved 6 km/t	1800 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	3600 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	9,24 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	30 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 250x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319422

Bestillingsnummer 00801280

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 250x80-Ø30 H290

EAN 4031582319422

Bestellingsnummer 00801280

