

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум руху              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Атритація             | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Назва продукту                     | Footmaster               |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 500 kg                   |
| Електропровідність                 | Ні                       |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                       |
| Статичний Вантажопідйомність       | 500 kg                   |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                   |
| Діапазон температур (максимальний) | 90 °C                    |
| Загальна висота                    | 102 mm                   |
| Загальна ширина                    | 86 mm                    |
| Загальна вага                      | 1,37 kg                  |

## КРОНШТЕЙН

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Колір               | Білий   |
| Офсет (Зсув)        | 46 mm   |
| Радіус повороту     | 77,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 155 mm  |
| Діаметр ковпачка    | 86 mm   |

## КОЛЕСО

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Носіння      | Роликовий підшипник, зволожений |
| Колір Колесо | Чорний                          |
| Діаметр      | 63 mm                           |
| Протектор    | 30 mm                           |
| Ширина тіла  | 30 mm                           |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Довжина пластини                          | 90 mm |
| Ширина тарілки                            | 90 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 70 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 70 mm |
| Діаметр отвору планшета                   | 9 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168

Номер замовлення 00062078

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

