

ALPHA

3477HUR100P62 7001/7001

EAN 4031582305159



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总高	128 mm
总宽度	75 mm
总重量	1.12 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	123 mm
转向干涉	246 mm
圆顶直径	75 mm

轮子

轮体材料	阻尼，混合材料
胎面材料	聚酰胺
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色（RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轮体宽度	36 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	80 mm
上板孔长度（最小）	77 mm
上板孔长度（最大）	60 mm
上板孔宽度（最小）	77 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	9 mm

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

