

## STYLEA

5925UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	84 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0,183 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	11 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	87 mm
Интерференция при завъртане	174 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	38 mm
Ширина на плаката	38 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	28 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	28 mm
Диаметър на отвора на плаката	4,4 mm