

AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila stainless
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	183 mm
Celková hmotnost	0,952 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	36 mm
Průměr otáčení	262 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	95 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	50 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

