

PLATE

P10-40x18 / 8

EAN 4031582338096



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Монтажна плоча
Тип	Акcesoар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	8 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с U-образна планка
Дължина на плаката	40 mm
Ширина на плаката	18 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Диаметър на отвора на плаката	4 mm