

## GALEA

5077PJH125R05-22X40

EAN 4031582368420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Galea                                         |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 100 kg                                        |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 162 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 0,595 kg                                      |

## RITENIS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns          |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija |
| Gultnis                | Cuscinetto piano       |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu      |
| Diametrs               | 125 mm                 |
| Protektora platums     | 30 mm                  |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A            |

## KRONŠTEINIS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Materiāls           | Poliamīds            |
| Dakšas forma        | Slēgts               |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets              | 40 mm                |
| Grozāms savienojums | 205 mm               |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 22 mm                |
| Skrūves garums     | 40 mm                |

# GALEA

5077PJH125R05-22X40

EAN 4031582368420



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

