

GALEA

5075PJP125R05-28X40

EAN 4031582379464



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	162 mm
总宽度	66 mm
总重量	0.765 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	129 mm
转向干涉	258 mm
圆顶直径	59 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	40 mm

GALEA

5075PJP125R05-28X40

EAN 4031582379464



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

