PRODUKTINFORMATION

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●● |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha stainless |
| Type | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 150 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Ja |
| Belastning Statisk | 300 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -25 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 128 mm |
| Samlet bredde | 75 mm |
| Samlet vægt | 0,95 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Rustfri stål, tungt |
| Gaffel Form | Bred |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål |
| Udladning | 41 mm |
| Udfaldsradius | 123 mm |
| Udfaldsdiameter | 246 mm |
| Dome-diameter | 75 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid, elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende |
| Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Sølvgrå (svarende til RAL7001) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 34 mm |
| Fælgbredde | 34 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 105 mm |
| Pladebredde | 85 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 77 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 60 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 77 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm |
| Pladehullets diameter | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P62

EAN 4031582381689

Bestillingsnummer 00036175

**Product Drawings**

