

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807

Objednávací číslo 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statická Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	155 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	1,156 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka středu kola	40 mm
Tvrдость Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	123 mm
Průměr otáčení	246 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

ALPHA

3477UER125P30-13

EAN 4031582305807
Objednáací číslo 00005440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

