INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-17/11

EAN 4031582090109



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Douille synthétique
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids	0 kg

FIXATION

Type de fixation	Manchon synthétique, rond
Diamètre du trou central	17 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH